



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Silla de ruedas aluminio MINI TRANSFER

ref: PL80

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/sillas-de-ruedas-de-aluminio/silla-de-ruedas-aluminio-mini-transfer>



La silla de ruedas MINI TRANSFER es ligera, portátil, compacta y se pliega fácilmente. De hecho una vez plegada no hay siquiera necesidad de desmontar los reposapiés, quedando tan compacta, que cabe incluso en maleteros pequeños. Súper estrecha y maniobrable en espacios reducidos, desde 53 cm de ancho total pasa por estrechos pasillos o puertas por donde no pasan sillas convencionales.



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



Silla de ruedas ultraligera con plegado compacto

Diseñada para ofrecer comodidad y practicidad, esta silla de ruedas destaca por su plegado compacto y su peso ultraligero de tan solo **12 kg**, lo que permite transportarla fácilmente en coche, tren o avión, y almacenarla sin ocupar espacio. Ideal tanto para uso diario como para viajes, ofrece una combinación perfecta de funcionalidad, resistencia y diseño.

Super estrecha - solo 53 cm

La silla de ruedas súper estrecha de solo 53 cm de ancho, diseñada especialmente para moverse con facilidad en pasillos estrechos, puertas y espacios reducidos. Ideal para el hogar, oficinas o entornos urbanos.



SUPER ESTRECHA, A PARTIR DE:
53 cm.



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



Frenos para el acompañante

Estos frenos están diseñados para ser utilizados por la persona que empuja la silla de ruedas. Permiten controlar la velocidad, detenerse con seguridad en pendientes o superficies irregulares, y ofrece mayor estabilidad durante el traslado.



aluminio



Super estrecha
53



Total
12



Máximo
100

Tabla de medidas y modelos

Modelo	ANCHO ASIENTO	ANCHO TOTAL	Fondo total	ALTURA ASIENTO	Fondo asiento	ALTURA respaldo
PL80-43	43 cm	53 cm	99 cm	48 cm	41 cm	45 cm
PL80-45	45 cm	55 cm	99 cm	48 cm	41 cm	45 cm
PL80-48	48 cm	58 cm	99 cm	48 cm	41 cm	45 cm

Accesorios



- Reposapiés elevables (izquierdo RE16-04, derecho RE16-05)

