



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Silla de ruedas eléctrica RUEBA CT 9 Km/h.

ref: R610

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/sillas-de-ruedas-electricas/silla-de-ruedas-electrica-rueba-ct-9-km-h>



Versión con velocidad máxima de 9 Km/h. La silla Rueba solo mide 61 cm de ancho total y con un radio de giro de tan solo 83 cm le permite estar en un entorno tanto de interior como de exterior. Con una longitud total de tan solo 107 cm, la Rueba puede desenvolverse en los espacios mas reducidos y le permitirá disfrutar de paseos por los centros comerciales e incluso ir a su cafetería preferida. Todo esto sin dejar de lado su potencia y autonomía para realizar largos desplazamientos, incluso en parques donde el suelo no es perfecto.



La RUEBA CT 9km/h es una silla de ruedas eléctrica con tracción trasera PROBADA POR CRASH TEST que brinda una conducción suave para uso en interiores y exteriores. El estilo elegante y moderno alberga comodidad y fácil manejo, con un sistema de asientos ergonómico y flexible. Incorpora un cojín de asiento extraíble de 45 cm como estándar que permite regular la silla.

Elegante y duradera sin esfuerzo, disponible en el color blanco contemporáneo, viene con baterías de 55 Ah como estándar.

La capacidad de ajustar la inclinación del asiento, el ángulo del respaldo y la tensión de las correas del respaldo para una total comodidad y comodidad logra la posición de asiento ideal. Ajuste del ángulo del respaldo de 0° a 20° en incrementos de 5° e inclinación del asiento ajustable manualmente de 2° a 18°.

El diseño estrecho pasa fácilmente a través de las puertas y ofrece total independencia.


CONFIGURABLE PARA LA MAYORÍA DE USUARIOS

La silla **Rueba** permite ser configurada en la mayoría de sus partes.



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



REGULACIÓN DEL ASIENTO

El asiento es regulable de 45 a 55 cm de ancho de asiento. También se puede ajustar la profundidad del asiento simplemente desplazando el respaldo por las guías laterales de 40 a 50 cm.



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



REPOSABRAZOS REGULABLE EN PROFUNDIDAD Y EN ALTURA

Los reposabrazos de la silla Rueba son regulable en profundidad por toda la guía lateral. Lo que permite una amplia franja de opciones para cualquier tipo de necesidades de los usuarios.

También son regulables en altura para adaptarse a cualquier tipo de cojín que se requiera.

El respaldo de puede regular en inclinación de forma manual y en cuestión de segundos, incorpora también tensores en el respaldo para adaptarse a la postura mas correcta del usuario de la silla.



Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho total	Longitud total	Ancho asiento	Profundidad asiento	Radio de giro	Pendiente máxima	Potencia motores	Baterías	Autonomía	Velocidad
--------	-------------	----------------	---------------	---------------------	---------------	------------------	------------------	----------	-----------	-----------





AyudasDinámicas®
Productos para una mayor independencia

R610	61 cm	107 cm	de 43 a 55 cm	de 40 a 50 cm	110 cm	6º	2 x 630W	2 x 55Ah	33 Km	9 Km/h
------	-------	--------	---------------	---------------	--------	----	----------	----------	-------	--------

Accesorios



- Soporte anclaje mando acompañante sillas eléctricas (AZ100)