

Cochecito para niños y jóvenes TROLLINO

ref: TROLLINO

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/buggys-y-sillas-infantiles/cochecito-para-ninos-y-jovenes-tollino>



El Trollino de Ormesa es un cochecito para niños y jóvenes compacto y ligero, ideal para moverse en cada contexto. Es fácil de gestionar gracias al sistema patentado de nivel internacional que permite cerrarlo con una sola maniobra. Cerrándolo no aumenta su longitud, ocupando el mínimo volumen. El Trollino ha una estructura estable y resistente garantizada por la doble cruz posicionada atrás del respaldo y debajo del asiento que otorga más estabilidad y confort. La tapicería está realizada con materiales tecnológicos de vanguardia: es extremadamente transpirante, resistente, fácilmente lavable, ignífuga. Gracias a una amplia gama de componentes disponibles, responde fácilmente a cada experiencia.



AyudasDinámicas®
Productos para una mayor independencia



Práctico y ligero

Se adapta a tu estilo de vida dinámico

El Trollino está equipado con un bastidor plegable de aluminio, pintado con polvos atóxicos.

Una vez cerrado permanece compacto: esto permite transportarlo en las ruedas traseras como si fuera un verdadero trolley de viaje.

Su peso reducido y la simplicidad de cierre, hace que toda elevación o desplazamiento sea simple: perfecto si necesita colocarlo en el coche o tomar medios públicos. Las ruedas se adaptan a cada tipo de terreno ofreciendo el máximo confort tanto a la madre como al niño. Es tan manejable que se empuja incluso con una sola mano.

Trollino es la solución ideal para las familias dinámicas a menudo de viaje y que está buscando estabilidad, practicidad y confort ¡todo en uno!



Tapicería smart

La tapicería del Trollino tiene una estructura de vanguardia de panal de abeja, por lo tanto, es extremadamente transpirable a contacto con la piel. La estructura del tejido crea una “cámara de aire” que permite tanto la circulación del aire para una transpiración máxima, como un aislamiento térmico natural eficaz.

El estado doble es garantía de:

Higiene: gracias a la excelente transpirabilidad, reduce la sudoración y la formación de las bacterias.

Lavado: independientemente de que no sea extraíble, la composición del tejido permite una fácil

higienización y lavado.

Tiempos de secado rápidos.

Resistencia: Alta resistencia a la abrasión. La trama de elevada resistencia mantiene el rendimiento incluso con cargas elevadas (prueba ISO 12947).

Ignífugo según las normas EN 1021-1:2014 y EN 1021-2:2014.





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Características técnicas y regulaciones



Respaldar

Reclinable en tres posiciones. Regulable en altura con desplazamiento de modo simple, sin el riesgo de perder el tornillo. Presente en la parte trasera del bolso para colocar el manual y la llave proporcionados. El crucero trasero garantiza estabilidad, confort y resistencia.



Asiento

Ergonómica y ligeramente basculada para impedir el resbalamiento de la cadera y garantizar más confort. Regulable en profundidad con desplazamiento y en ancho a través de almohadillas en la cadera acolchadas. Regulación simple sin el riesgo de perder el tornillo. El crucero de abajo garantiza estabilidad, confort y resistencia.



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



Empuñaduras

de empuje con frenos manuales y de estacionamiento.

Muy útiles para gestionar el cochecito en los diferentes contextos. Regulación en altura con componente 951.



Apoyapiernas

regulable en altura

Plataformas

abatibles y giratorias en línea con el bastidor sin volumen. Regulación en inclinación con componente 956.

Presente incluso la banda apoya pantorrillas para un mayor confort.



Ruedas

con perfil original "Ormesa Design".


Imperforables, ligeras y **adecuadas a todos los tipos de terrenos.**

Ruedas delanteras: llenas, pivotantes de 7" (17 cm).


Ruedas traseras: llenas de 10" (25 cm), con frenos independientes de tambor.

Palanca de superación de escalones en ambas ruedas traseras.

Componentes



835 Reposacabeza de contención y moldeado
regulable en altura



865 Reposacabeza acolchado
regulable en altura



838 Almohadillas torácicas
regulables en altura, ancho y en sentido transversal. Disponible en dos medidas




958 Soportes laterales pélvicos acolchados




947 Cinturón pélvico de ángulo regulable variable
Disponible in dos medidas




920 Cinturón pélvico de cuatro puntos
Disponible in dos medidas




853 Pechera de tiradores con cremallera
Disponible in dos medidas




853 slim Pechera moldeada de cuatro puntos



834 Taco abductor
extraíble.



839 Reposamanos
regulable en inclinación. Fácilmente extraíble para el cierre.



819 Capota
elevable, con bolso y ventanilla trasera. No es necesario quitarla, se cierra con el cochecito.




825 Saco para lluvia
para fijar a la capota 819. Disponible **Tela trasera (825B)** para una mayor protección de los agentes externos.



818 Saco térmico



960 Soportes para talones



956 Plataformas con regulación de la inclinación



858 Cesta portaobjetos



AyudasDinámicas®
Productos para una mayor independencia



812 Direccionadores ruedas delanteras



844 Acolchados laterales para bastidor.



951 Manijas de empuje regulables en altura
Aumenta la altura máxima de 7 cm (98-105 cm).



891 Anclaje (4 anillos)
para el transporte, en dirección del sentido de marcha, en vehículos homologados en movimiento (coche, bus, etc.) Consulte el manual de uso y mantenimiento suministrado con la ayuda.





Ayudas Dinámicas®
Productos para una mayor independencia

Trollino medidas y pesos



A: A: 28 cm con almohadillas en la cadera acolchadas, 32 quitando un espesor interno, 36 cm sin almohadillas en la cadera.

