



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Silla de ducha y wc con ruedas OASIS

ref: HE100

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/sillas-de-ducha-y-wc-con-ruedas/silla-de-ducha-y-wc-con-ruedas-oasis>



Silla para la ducha y WC fabricada en aluminio, inoxidable y resistente. Es muy maniobrable y ligera, gira en espacios reducidos y pesa solo 9 Kg. Es la silla ideal para la higiene en instituciones y en el hogar. Asiento y respaldo anatómico con acolchado blando y cálido al tacto para mayor confort del usuario. Reposabrazos y reposapiés abatibles para transferencias más fáciles y seguras. Frenos en las cuatro ruedas. Puede usarse directamente sobre el inodoro o utilizar la cubeta incluida. Asiento con apertura delantera para facilitar el acceso durante la higiene íntima.



### SE COLOCA SOBRE EL WC

Se coloca fácilmente sobre cualquier WC. Lleva frenos en las 4 ruedas, pudiendo accionarlos de las ruedas delanteras cuando colocamos la silla sobre un WC y las ruedas traseras son de difícil acceso.

La cubeta orinal incluida de serie, es un accesorio muy práctico. Lleva tapa y asas.

### FACILITA LA HIGIENE PERSONAL

Permite llevar a cabo las tareas de higiene personal de forma cómoda y segura tanto para el usuario como para el cuidador.

Muy maniobrable, gira en espacios estrechos.



### REPOSABRAZOS ABATIBLES

Los reposabrazos son abatibles para realizar las transferencias laterales fáciles, cómodas y sobre todo seguras.

### CONFORTABLE

Asiento anatómico con acolchado blando, cálido y agradable al tacto para mayor comodidad del usuario.

### ASIENTO EN U

El asiento tiene una apertura delantera, lo que proporciona un fácil acceso para la higiene íntima. Incluye cubeta orinal y tapa blanda para el asiento.



## MEDIDAS:



## Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Ancho asiento | Fondo asiento | Altura asiento | Ancho total | Fondo total | Alto total | Altura máxima wc |
|--------|---------------|---------------|----------------|-------------|-------------|------------|------------------|
| HE100  | 48 cm         | 41 cm         | 50 cm          | 61 cm       | 94 cm       | 92 cm      | 46 cm            |