



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Silla de ruedas de aluminio APOLO LITE

ref: APL

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/sillas-de-ruedas-de-aluminio/silla-de-ruedas-de-aluminio-apollo-lite>



La silla de ruedas de aluminio ligera Apolo Lite ha sido diseñada pensando en la comodidad del usuario y la facilidad de manejo para el acompañante. Su estructura resistente pero ligera facilita el transporte y la maniobrabilidad en distintos entornos. Incorpora frenos para el acompañante, lo que permite un mayor control y seguridad, especialmente en pendientes o superficies irregulares. Disponible en versiones autopropulsable y de tránsito.



**Silla de aluminio ligera**

Diseñada para ofrecer comodidad, maniobrabilidad y facilidad de transporte, esta silla de ruedas destaca por su estructura de aluminio ligera y resistente.

**Versión autopropulsable:** solo 14kg, ideal para usuarios que desean mantener su independencia.

- **Versión de tránsito:** apenas 12,5kg, perfecta para acompañantes y desplazamientos más ágiles.

- Ambas versiones combinan funcionalidad y diseño compacto, facilitando el manejo y el almacenamiento.

**Frenos para el acompañante**

Estos frenos están diseñados para ser utilizados por la persona que empuja la silla de ruedas. Permiten controlar la velocidad, detenerse con seguridad en pendientes o superficies irregulares, y ofrece mayor estabilidad durante el traslado.



**Ruedas traseras con extracción rápida**

Las ruedas traseras cuentan con un sistema de extracción rápida (quick release), que permite desmontarlas fácilmente con solo presionar un botón central, sin necesidad de herramientas. Este mecanismo facilita el transporte y el almacenamiento.

**Ruedas delanteras de gran tamaño (200x50 mm)**

Equipadas con ruedas delanteras de 200x50 mm, la silla Apolo Lite ofrece una mayor estabilidad y mejor desempeño en terrenos irregulares. Su mayor diámetro y anchura permite una conducción más suave, mejor absorción de impactos y una mayor capacidad para superar pequeños obstáculos, como juntas de pavimento o umbrales.



**Reposabrazos abatibles**

Los reposabrazos abatibles están diseñados para ofrecer mayor comodidad y funcionalidad al usuario. Permiten una transferencia lateral más segura y sencilla, facilitando el acceso desde la cama, el sofá o el vehículo. Fabricados con materiales resistentes y acolchados de poliuretano para ofrecer soporte y confort.

**También disponible con ruedas traseras de 12" (305 mm) no autopropulsable.**

Reduce el ancho total de la silla, lo que permite una mayor maniobrabilidad en interiores y pasos estrechos.



**ACCESORIOS OPCIONALES:**



**Reposapiés elevables.**

Derecho (REF.AGR1)  
 Izquierdo (REF.AGR2)



**Soporte para amputados.**

Derecho (REF.AGR3)  
 Izquierdo (REF.AGR4)



**Ruedas antivuelco**  
 (REF.402584)



**Cinturón de seguridad**

(REF.AGR5)



**Cinturón de seguridad**

(REF.AGR5)



**Portasueros** (REF.H113400)



Total  
14



Máximo  
130

**Tabla de medidas y modelos**

| Modelo | ANCHO ASIENTO | ANCHO TOTAL | FONDO TOTAL | ALTURA ASIENTO | FONDO ASIENTO | ALTURA RESPALDO | RUEDAS TRASERAS |
|--------|---------------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| APL-41 | 41 cm         | 61 cm       | 106 cm      | 48 cm          | 41 cm         | 41 cm           | 24" (600 mm)    |
| APL-43 | 43 cm         | 63 cm       | 106 cm      | 48 cm          | 41 cm         | 41 cm           | 24" (600 mm)    |



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

|         |       |       |        |       |       |       |              |
|---------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------------|
| APL-45  | 45 cm | 65 cm | 106 cm | 48 cm | 41 cm | 41 cm | 24" (600 mm) |
| APL-48  | 48 cm | 68 cm | 106 cm | 48 cm | 41 cm | 41 cm | 24" (600 mm) |
| APL-41T | 41 cm | 57 cm | 100 cm | 48 cm | 41 cm | 41 cm | 12" (305 mm) |
| APL-43T | 43 cm | 59 cm | 100 cm | 48 cm | 41 cm | 41 cm | 12" (305 mm) |
| APL-45T | 45 cm | 61 cm | 100 cm | 48 cm | 41 cm | 41 cm | 12" (305 mm) |
| APL-48T | 48 cm | 64 cm | 100 cm | 48 cm | 41 cm | 41 cm | 12" (305 mm) |

