



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Scooter de altas prestaciones DAKOTA

ref: SG9DAKOTA

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/scooters/scooter-de-altas-prestaciones-dakota>



El scooter DAKOTA proporciona una gran libertad de movimientos por su excelente maniobrabilidad gracias a las cuatro ruedas neumáticas con amortiguación, garantizando un viaje confortable. Su potente motor con 950 W permite superar pendientes de hasta 12º, mientras que las baterías de 55 Ah o 80 Ah proporcionan gran autonomía a este robusto scooter que soporta hasta 180 Kg. Es ideal para trayectos largos.



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



Potencia y seguridad en cada trayecto

Dakota está diseñado para ofrecer la máxima confianza en exteriores. Sus grandes ruedas neumáticas y su sistema de suspensión proporcionan una conducción estable y cómoda incluso en terrenos irregulares. Gracias a su robusta estructura podrás moverte con total seguridad tanto de día como de noche. Ya sea en paseos tranquilos o en desplazamientos más largos. Dakota combina potencia, confort y fiabilidad para superar cualquier recorrido sin esfuerzo.



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Iluminación LED

La seguridad en carretera es esencial, por ese motivo Dakota incorpora de serie un sistema de iluminación LED de bajo consumo. Estas luces garantizan una excelente visibilidad con una eficiencia muy superior a las bombillas convencionales, logrando una mayor autonomía de la batería. Además, su larga vida útil elimina la necesidad de sustituciones frecuentes, asegurando que disfrutes de tu scooter con total tranquilidad durante más tiempo.





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



Cómodo para disfrutar del trayecto

Dakota ha sido diseñado pensando en confort. Su asiento ergonómico permite múltiples ajustes: inclinación y profundidad para adaptarse a tus necesidades. Los reposabrazos también son regulables en altura, además de poder abatirse para facilitar el acceso. Todo ello convierte cada desplazamiento en una experiencia cómoda y segura, con la máxima libertad de movimiento.

Control total en tus manos

Equipado con un manillar regulable en inclinación y empuñaduras ergonómicas. El panel de control intuitivo permite ajustar la velocidad con facilidad, consultar el nivel de batería mediante indicador LED y utilizar la bocina en cualquier momento. Además, incorpora radio, MP3 y MP4 para disfrutar de música y entretenimiento durante cada trayecto.



kg
Total
105

kg
Máximo
180

Tabla de medidas y modelos

Modelo	SG9DAKOTA
Longitud Total	150 cm
Ancho Total	69 cm
Altura Total	138 cm
Ancho Asiento	49 cm
Altura de la Base al Asiento	44 cm
Altura Libre	12 cm



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Radio de Giro	212 cm
Pendiente Máxima	12º
Ruedas Neumáticas	13"
Potencia Motor	950 W
Baterías	55 Ah / 80 Ah
Autonomía	45 Km / 65 Km
Velocidad	15 Km/h