



AyudasDinámicas®
Productos para una mayor independencia

Scooter Plegable Foldi

ref: SPFoldi

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/scooters/scooter-plegable-foldi>



Foldi es el scooter pensado para viajar. Se pliega en un solo paso, ocupa muy poco espacio y es ultraligero (17 Kg). Incorpora luces LED delanteras y traseras y una batería de litio de 10 Ah con autonomía de hasta 15 km. Gracias a su tamaño compacto, ofrece excelente maniobrabilidad en espacios reducidos (ascensores, pasillos y maleteros).



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



Tecnología de iluminación LED de bajo consumo

La seguridad es prioritaria. Las luces LED incorporadas son 400 veces más eficientes que las bombillas convencionales, lo que reduce el consumo energético y mejora la autonomía de la batería, permitiendo recorridos más largos con una sola carga. Además, su larga vida útil, claramente superior a la de las lámparas halógenas habituales, minimiza sustituciones y mantenimiento.

Cesta de almacenamiento

Permite transportar lo imprescindible con total comodidad y mantenerlo siempre a mano, sin afectar a la estabilidad ni al confort de conducción. Su diseño abierto facilita identificar el contenido de un vistazo y se limpia fácilmente.



Pantalla digital intuitiva y práctica

El manillar, es ajustable en altura y dispone de una pantalla LED de alto contraste con información de velocidad y carga de batería. Desde el panel de control se configura la velocidad de conducción y se accionan luces y el claxon.





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Ligero y práctico

Su ligereza y la facilidad para plegarse hacen que sea sencillo de levantar y trasladar, ideal para almacenar en el maletero del coche. Una vez plegado, permanece compacto y permite transportarlo sobre sus ruedas antivuelco como si fuera un carrito.



Tabla de medidas y modelos

Modelo	LONGITUD TOTAL	ANCHO TOTAL	ALTURA LIBRE	RADIO DE GIRO	PENDIENTE MÁXIMA	RUEDAS DELANTERAS/TRASERAS	POTENCIA MOTOR	BATERÍA	AUTONOMÍA
SPFOLDI	95 cm	50,5 cm	4 cm	11 cm	12º	210/230 mm (Macizas)	270 W	10 Ah	15 Km