



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Silla de ruedas aluminio MINI TRANSFER

ref: PL80

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-de-ruedas-de-aluminio/silla-de-ruedas-aluminio-mini-transfer>



La silla de ruedas MINI TRANSFER es ligera, portátil, compacta y se pliega fácilmente. De hecho una vez plegada no hay siquiera necesidad de desmontar los reposapiés, quedando tan compacta, que cabe incluso en maleteros pequeños. Súper estrecha y maniobrable en espacios reducidos, desde 53 cm de ancho total pasa por estrechos pasillos o puertas por donde no pasan sillas convencionales.



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia



**Silla de ruedas ultraligera con plegado compacto**

Diseñada para ofrecer comodidad y practicidad, esta silla de ruedas destaca por su plegado compacto y su peso ultraligero de tan solo **12 kg**, lo que permite transportarla fácilmente en coche, tren o avión, y almacenarla sin ocupar espacio. Ideal tanto para uso diario como para viajes, ofrece una combinación perfecta de funcionalidad, resistencia y diseño.

**Super estrecha - solo 53 cm**

La silla de ruedas súper estrecha de solo 53 cm de ancho, diseñada especialmente para moverse con facilidad en pasillos estrechos, puertas y espacios reducidos. Ideal para el hogar, oficinas o entornos urbanos.



SUPER ESTRECHA, A PARTIR DE:  
53 cm.



#### Frenos para el acompañante

Estos frenos están diseñados para ser utilizados por la persona que empuja la silla de ruedas. Permiten controlar la velocidad, detenerse con seguridad en pendientes o superficies irregulares, y ofrece mayor estabilidad durante el traslado.



aluminio



Super estrecha  
53



Total  
12



Máximo  
100

### Tabla de medidas y modelos

Modelo	ANCHO ASIENTO	ANCHO TOTAL	Fondo total	ALTURA ASIENTO	Fondo asiento	ALTURA respaldo
PL80-43	43 cm	53 cm	99 cm	48 cm	41 cm	45 cm
PL80-45	45 cm	55 cm	99 cm	48 cm	41 cm	45 cm
PL80-48	48 cm	58 cm	99 cm	48 cm	41 cm	45 cm

### Accesorios



- Reposapiés elevebles (izquierdo RE16-04, derecho RE16-05)