



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Silla compacta y ligera TROLLI

ref: TROLLI

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-de-ruedas-de-aluminio/silla-compacta-y-ligera-trolli>



El Trolli fijo de Ormesa es una silla para jóvenes y adultos compacta y ligera, diseñada para ser eficiente en cualquier contexto de uso. Gracias a su sistema de cierre patentado a nivel internacional, Trolli se cierra rápidamente con una sola maniobra, ocupando el mínimo volumen. Una vez cerrado permanece compacto y puede ser transportado en las ruedas posteriores como si fuese un trolley de viaje.

Dos versiones para cada tipo de exigencia: Fácil de empujar y maniobrar, puede ser usado tanto en recorridos domésticos internos como en espacios externos, todo en total practicidad y confort.



Su peso reducido y la simplicidad de cierre, hace que toda elevación o desplazamiento sea simple: perfecto si necesita colocarlo en el coche o tomar medios públicos. Es tan manejable que se empuja incluso con una sola mano. Esto vuelve a Trolli Fijo la solución ideal para las familias dinámicas a menudo de viaje y que está buscando estabilidad, practicidad y confort ¡todo en uno!

Trolli fijo está equipado con un sistema de freno conectado a las empuñaduras de la silla que puede ser accionado directamente por el acompañante.

Las ruedas, con perfil original "Ormesa Design", se adaptan a cada tipo de terreno ofreciendo máximo confort tanto el acompañante como al usuario (tanto a la madre como al niño):

- Ruedas delanteras (antipinchazos) pivotantes de 17 cm

(7") para las medidas 36 y 40; de 20 cm (8") para la medida 43.

- Ruedas traseras (antipinchazos) con frenos independientes de tambor de 25 cm (10") para las medidas 36 y 40; de 30 cm (12") para la medida 43.

Pisa pies para superar los escalones en ambas ruedas traseras.

Plegable en una sola maniobra

Trolli T30 y Trolli T60 autopropulsable están equipados con un bastidor plegable de aluminio, pintado con

polvos atóxicos.

Gracias al sistema de cierre patentado de nivel internacional, Trolli fijo se cierra rápidamente con una maniobra, las plataformas giratorias están en línea con el bastidor ocupando el mínimo volumen.

Una vez cerrado permanecen compactos: esto permite transportarlos en las ruedas traseras con extremada facilidad.

El peso reducido y la simplicidad de cierre vuelven simple a cualquier elevación o desplazamiento: son la solución ideal para transferencias de personas con dificultad motriz en los aeropuertos, en las estaciones, en los medios públicos, para permitir el acceso a espacios estrechos y para responder a las exigencias de movilidad.





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia





AyudasDinámicas®
Productos para una mayor independencia

Componentes



947 Cinturón pélvico de ángulo regulable variable
Disponible en dos medidas



920 Cinturón pélvico de cuatro puntos
Disponible en dos medidas



853 slim Pechera moldeada de cuatro puntos



853 Pechera de tiradores con cremallera



958 Soportes laterales pélvicos alchochados
No disponible para Troli T60 con Autoimpulso.



960 Soportes para talones



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



956 Plataformas con regulación de la inclinación



858 Cesta portaobjetos



812 Direccionadores ruedas delanteras




951 Manijas de empuje regulables en altura.
Aumenta la altura máxima de 7 cm (98-105 cm).



891 Anclaje (4 anillos)
para el transporte, en dirección del sentido de marcha, en vehículos homologados en movimiento (coche, bus, etc.) Consulte el manual de uso y mantenimiento suministrado con la ayuda.



Trolli T30 medidas y pesos



	A	C	D	F	G	Peso Trolli T30	Carga máxima
medida 36	36 cm	59 cm	36 cm	42 cm	94 cm	13,1 kg	80 kg
medida 40	40 cm	63 cm	40 cm	46 cm	94 cm	13,6 kg	90 kg
medida 43	43 cm	66 cm	40 cm	42 cm	97 cm	14,1 kg	110 kg

Modelo con ruedas de 300 mm (12")




Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Trolli T60 con autoimpulso

medidas y pesos



	A	C1	C2	D	F	Peso Trolli T60 con autoimpulso	Carga máxima
medida 36	36 cm	64 cm	49 cm	36 cm	42 cm	16,5 kg	80 kg
medida 40	40 cm	68 cm	53 cm	40 cm	46 cm	17 kg	90 kg
medida 43	43 cm	71 cm	56 cm	40 cm	42 cm	17,5 kg	110 kg

Modelo con ruedas de 600 mm (24") autopropulsable.