

Sillón elevador METRO con 2 motores

ref: AD757

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillones-basculantes-y-elevadores/sillon-elevador-metro-con-2-motores>



METRO eleva la calidad de las butacas con elevación a niveles antes desconocidos. Su diseño italiano es elegante y funcional y la armonía de sus formas se adapta a cualquier ambiente.





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

METRO es sobre todo cómoda, facilita adoptar cualquier postura gracias a sus dos motores que accionan el respaldo y las piernas de forma independiente, desde leer con las piernas elevadas a tumbarse completamente a dormir una siesta. Su diseño ergonómico, con respaldo acogedor, y superficies amplias y blandas facilita el mayor confort durante el descanso. Todo ello con espumas de alta densidad y tapizada con los mejores tejidos anti manchas disponibles en Italia, con los que Vd. puede personalizar su butaca.



Posición TV

Metro tiene dos motores de serie, de manera que se puede accionar el reposa piernas o el respaldo de manera independiente para adoptar cualquier posición a su conveniencia. Elevar solo las piernas para descansarlas es siempre se agradable y permite una variedad de actividades relajantes, tales como leer, practicar algún hobby o ver la TV desde una cómoda postura.



Relax Total

Posición de extensión total del respaldo y de las piernas para adoptar la función de cama para un cómodo descanso. Dormir o hacer una relajante siesta en esta butaca con orejeras es siempre reparador y agradable.





Elevación

Gracias a la función de elevación es posible levantarse de la butaca fácilmente y sin esfuerzo, tan solo apretando un botón del mando la persona puede incorporarse lentamente. Esta función, que también puede ser de ayuda para sentarse, facilita el día a día a personas con problemas de movilidad.



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



Roller system (Opcional)

Una butaca que se puede desplazar fácilmente y con libertad es mucho más práctica para una gran variedad de situaciones, tales como sentarse a la mesa para comer, desplazar la butaca junto a una ventana para distraerse o para tomar el sol, etc.

Permite desplazar fácilmente la butaca sobre 4 ruedas adicionales que se extraen con tan solo presionar el pedal, de muy fácil acceso, situado en la parte trasera de la butaca. Finalizado el desplazamiento, accionando de nuevo el pedal, las 4 ruedas se retraen y la butaca vuelve a descansar sobre sus patas.

Fácil limpieza y

mantenimiento. Los tejidos italianos de alta calidad de esta colección son anti manchas y se pueden limpiar fácilmente tan solo con agua tibia y un paño. Aun así, cuando la butaca está sometida a uso intensivo o institucional, por ejemplo, en residencias, están disponibles como opción fundas completas protectoras. Las fundas protectoras cubren el respaldo, las orejeras si es el caso y todo el asiento y se suministran con el mismo tejido y color que la butaca.



Máximo
130

