



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Silla eléctrica plegable de carbono R800

ref: R800

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-de-ruedas-electricas/silla-electrica-plegable-de-carbono-r800>



Silla de ruedas eléctrica plegable de carbono con batería de litio. La compañera de viaje perfecta. La silla R800 Carbon con un peso de tan solo 13 kg y fabricada en fibra de carbono de primera calidad es perfecta para sus viajes. Diseñada pensando en la comodidad y la practicidad, esta silla le ofrece libertad de movimiento y facilidad de transporte.



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



Solo 13 Kg.

Plegable en cuestión de segundos, se guarda cómodamente hasta en los lugares más estrechos, y todo ello sin necesidad de quitar la batería. Además, cuenta con un fiable rendimiento de motores brushless de 180W cada uno, que le permitirá viajar cómodamente.

Viajar a donde quiera con su silla de ruedas eléctrica

Con un tamaño de plegado de tan solo 87 cm de largo x 37 cm de ancho x 60 cm de alto, es increíblemente compacta y cabe casi en cualquier lugar. Coge el tren, sube al autobús o guárdala en el maletero de tu coche, esta silla de ruedas es ideal para viajar. Además, es súper ligera y muy fácil de transportar.



SOLO 56 cm.



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



Ligera y resistente, con chasis de carbono

La silla de ruedas de fibra de carbono R800 Carbon es ligera pero muy resistente. Está fabricada con uno de los elementos más ligeros que existen: el carbono. Además tiene un diseño moderno y atractivo. Con un peso de transporte de tan sólo 13 kg. Su chasis de carbono con suspensión en las ruedas delanteras está diseñado para circular en superficies irregulares, ofreciendo unas características únicas de absorción de impactos con una experiencia de conducción suave y confortable.



kg
Total
13



kg
Máximo
100

Tabla de medidas y modelos

Modelo	R800
ANCHO TOTAL	56 cm
LONGITUD TOTAL	87 cm





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

ANCHO ASIENTO	43 cm
PROFUNDIDAD ASIENTO	41 cm
RADIO DE GIRO	90 cm
PENDIENTE MÁXIMA	6º
MOTORES	Brushless 2 x 180W
BATERÍAS	LITIO 24V 12Ah
AUTONOMÍA	20 Km
VELOCIDAD	6,5 Km/h

Accesorios



- Kit de batería para R800 extra (RE800-01)

