



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Silla de ducha autopropulsable CLEAN

ref: AD829

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-de-ducha-y-wc-con-ruedas/silla-de-ducha-autopropulsable-clean-ruedas-600-mm>



La silla de ducha Clean está fabricada en Suecia por la firma ETAC y es una silla bien equilibrada y fácil de maniobrar. Las ruedas de 600 mm permiten que el usuario impulse la silla obteniendo libertad de movimientos y mayor independencia durante la higiene.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



**Autopropulsable**

Fácil de impulsarse para el usuario independiente.



**Fácil acceso**



El asiento está abierto para facilitar el acceso para la higiene íntima.

También se puede usar directamente sobre el inodoro.



**Transferencia segura y sencilla**

El asiento plano y la posición del freno facilitan la transferencia lateral.



La silla de ducha autopropulsable Etac Clean de 24" tiene los mismos beneficios que los otros modelos de la familia Clean, pero permite que el usuario impulse la silla de manera independiente.

20

130

**Tabla de medidas y modelos**

Modelo	Alto asiento	Ancho total	Fondo total	Ancho asiento	Ancho entre brazos
AD829	55 cm	69 cm	95 cm	48 cm	43 cm















**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Accesorios

-  Respaldo comfort para silla clean
-  Barra de seguridad silla clean
-  Asiento comfort para silla clean
-  Orinal para silla clean
-  Respaldo blando para silla clean
-  Soportes laterales para silla clean
-  Cinturón de seguridad para silla clean
-  Tapa poliuretano silla clean
-  Asiento blando para silla clean
-  Cinturón de pecho (Se recomienda su uso combinado con un cinturón de seguridad de cadera)

