



AyudasDinámicas®
Productos para una mayor independencia

Colchón standard de espuma HR

ref: AD956

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/colchones/colchon-standard>



Colchón para camas de 90 x 200 cm, fabricado en espuma de poliuretano HR de 40Kg/m³. Suministrado con funda impermeable lavable a 95º. Se envía envasado al vacío para facilitar su transporte y almacenamiento.




AyudasDinámicas®


Productos para una mayor independencia

MATERIALES

40
kg/m³




Espuma HR




Sábana de cama
ajustable
PUR POLYFILM

Mantenimiento de la espuma:




(No sumergir en agua)

Limpieza de la cubierta
POLYFILM:



Limpieza de la cubierta
POLYMAILLE®:



INDICACIONES

Riesgo

BAJO

MUY ALTO

DESEMPEÑO Y CONFORT DE LA ESPUMA DE ALTA RESILIENCIA SYST'AM®

-Debido a que es moldeada y de alta densidad (40 kg/m³), esta asegura una flexibilidad duradera, comodidad y suavidad al tacto.

-También ofrece una mejor resistencia contra desgaste por uso y fuerzas externas, para una mayor vida útil del colchón.

COLCHÓN MOLDEADO EN UNA SECCIÓN

-Garantía para un agarre perfecto en la cubierta.

-Compatible con bases de cama estándar y multi secciones.

-Ahorro de tiempo y más fácil instalación sobre el catre de la cama.



Ayudas Dinámicas®
Productos para una mayor independencia



UN COLCHÓN MOLDEADO FABRICADO CON ESPUMA HR CON ALTA DENSIDAD



→ Resistencia a deformación
y hundimiento



→ No se desmorona con el tiempo



→ Resistencia al rasgado



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Sábana de cama ajustable
PUR POLYFILM



-Una cubierta hipoalergénica de poliuretano transpirable e hiperextensible.

-Adaptabilidad infalible: A diferencia del PVC, este material es extremadamente fuerte y ofrece resistencia duradera contra el desgaste y rasgado.

-POLYFILM es totalmente impermeable a los líquidos.

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho	Largo	Alto	Tamaño somier
AD956	86 cm	198 cm	14 cm	90x200 cm