

# Silla basculante SANICHAIR

ref: AD815

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/bano-ninos/silla-basculante-sanichair>



Con un diseño ganador de premios a la innovación, SANICHAIR silla basculante de ducha y WC es ligera, inoxidable y fácil de limpiar.



El rango de ajuste de la altura del asiento de 10 cm permite una óptima configuración para adaptarse a la mayoría de los inodoros y alturas del cuidador.

### **Basculación**

El innovador mecanismo de basculación asistido por pistones de gas permite 40° de basculación. Para bascular el asiento, simplemente presione los botones rojos de las manetas y luego guíe el usuario desde una posición sentada hasta una completamente reclinada para una ducha segura y cómoda.



**Cómodos reposabrazos extraíbles**



### **Reposacabezas**

Regulable en altura y profundidad con característica de ajuste lateral, para permitir variaciones en la posición de la cabeza del usuario.



### **Reposapiés**

Ajustables en altura con protector de talón y correas para los pies que cuentan con un nuevo cierre rápido. Diseño superior para facilitar la entrada y salida.



### **Cinturón**

Multiajustable con hebilla central y característica de apriete.



### **Taco extraíble**

Con protección contra salpicaduras seguridad y posicionamiento.



### **Cubeta extraíble**



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

ACCESORIOS:



### **Revestimientos Seahorse:**

Fáciles de instalar, estos suaves revestimientos de espuma de PU han sido diseñado para la comodidad y la higiene. Los revestimientos pueden suministrarse en diferentes espesores, permitiendo la silla para acomodar al usuario a medida que crece.

- Grueso pequeño: N72310
- Fino pequeño: N72322
- Grueso medio: N72334
- Fino medio: N72346
- Extra-grueso grande: N84981
- Grueso grande: N72668
- Fino grande: N72679



### **Arnés de pecho:**

Arnés de pecho Poziform™ opcional para usuarios que requieren un posicionamiento más seguro al usar la silla de baño y ducha Seahorse.

- Pequeño: N72139
- Medio: N72140
- Grande: N72723



### **Arnés Mariposa:**

Especialmente indicado para mujeres el opcional. El arnés de mariposa Poziform™ ofrece más seguridad posicionamiento cuando se utiliza el Seahorse

- Pequeño: N72152
- Medio: N72164
- Grande: N72759






### Soporte anterior abatible Seahorse (Reemplaza apoyabrazos):

El soporte anterior ayuda con el posicionamiento y ayuda al usuario durante el proceso de ir al baño.

Pequeño: N72127

Mediano / Grande: N72188



### TABLA DE MEDIDAS:



### Tabla de medidas y modelos

| Modelo                                   | SD       | SWR      | SWF      | BH       | HH                        | SH                        | FH                        | OW       | OD       | TC        | TH                        | TW       | AH       | SA             | Peso máximo |
|--|----------|----------|----------|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|----------|-----------|---------------------------|----------|----------|----------------|-------------|
| PEQUEÑO<br>N72310<br>acolchado<br>grueso | 37<br>cm | 26<br>cm | 29<br>cm | 39<br>cm | de<br>45<br>a<br>63<br>cm | de<br>54<br>a<br>65<br>cm | de<br>27<br>a<br>37<br>cm | 53<br>cm | 80<br>cm | 120<br>cm | de<br>46<br>a<br>57<br>cm | 42<br>cm | 18<br>cm | 0°<br>a<br>40° | 64 Kg       |
| PEQUEÑO<br>N72322<br>acolchado<br>fino   | 35<br>cm | 29<br>cm | 33<br>cm | 39<br>cm | de<br>45<br>a<br>63<br>cm | de<br>54<br>a<br>65<br>cm | de<br>27<br>a<br>37<br>cm | 53<br>cm | 80<br>cm | 120<br>cm | de<br>46<br>a<br>57<br>cm | 42<br>cm | 18<br>cm | 0°<br>a<br>40° | 64 Kg       |
| PEQUEÑO<br>sin<br>acolchado              | 37<br>cm | 33<br>cm | 36<br>cm | 41<br>cm | de<br>47<br>a<br>65<br>cm | de<br>52<br>a<br>63<br>cm | de<br>25<br>a<br>35<br>cm | 53<br>cm | 80<br>cm | 120<br>cm | de<br>46<br>a<br>57<br>cm | 42<br>cm | 18<br>cm | 0°<br>a<br>40° | 64 Kg       |
| MEDIANO<br>N72334<br>acolchado<br>grueso | 42<br>cm | 30<br>cm | 35<br>cm | 49<br>cm | de<br>56<br>a<br>73<br>cm | de<br>52<br>a<br>62<br>cm | de<br>32<br>a<br>42<br>cm | 58<br>cm | 86<br>cm | 140<br>cm | de<br>44<br>a<br>55<br>cm | 47<br>cm | 21<br>cm | 0°<br>a<br>40° | 102 Kg      |



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

|   |          |          |          |          |                           |                           |                           |          |          |           |                           |          |          |                |        |
|---|----------|----------|----------|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|----------|-----------|---------------------------|----------|----------|----------------|--------|
| MEDIANO<br>N72346<br>acolchado<br>fino        | 45<br>cm | 33<br>cm | 39<br>cm | 49<br>cm | de<br>56<br>a<br>73<br>cm | de<br>52<br>a<br>62<br>cm | de<br>32<br>a<br>42<br>cm | 58<br>cm | 86<br>cm | 140<br>cm | de<br>44<br>a<br>55<br>cm | 47<br>cm | 21<br>cm | 0º<br>a<br>40º | 102 Kg |
| MEDIANO<br>sin<br>acolchado                   | 47<br>cm | 37<br>cm | 42<br>cm | 51<br>cm | de<br>58<br>a<br>75<br>cm | de<br>50<br>a<br>60<br>cm | de<br>30<br>a<br>40<br>cm | 58<br>cm | 86<br>cm | 140<br>cm | de<br>44<br>a<br>55<br>cm | 47<br>cm | 23<br>cm | 0º<br>a<br>40º | 102 Kg |
| GRANDE<br>N84981<br>acolchado<br>extra-grueso | 45<br>cm | 37<br>cm | 42<br>cm | 54<br>cm | de<br>62<br>a<br>79<br>cm | de<br>52<br>a<br>62<br>cm | de<br>32<br>a<br>45<br>cm | 69<br>cm | 87<br>cm | 140<br>cm | de<br>44<br>a<br>55<br>cm | 59<br>cm | 21<br>cm | 0º<br>a<br>40º | 152 Kg |
| GRANDE<br>N72668<br>acolchado<br>grueso       | 45<br>cm | 41<br>cm | 46<br>cm | 54<br>cm | de<br>62<br>a<br>79<br>cm | de<br>52<br>a<br>62<br>cm | de<br>32<br>a<br>45<br>cm | 69<br>cm | 87<br>cm | 140<br>cm | de<br>44<br>a<br>55<br>cm | 59<br>cm | 21<br>cm | 0º<br>a<br>40º | 152 Kg |
| GRANDE<br>N72679<br>acolchado<br>fino         | 45<br>cm | 44<br>cm | 50<br>cm | 54<br>cm | de<br>62<br>a<br>79<br>cm | de<br>52<br>a<br>62<br>cm | de<br>32<br>a<br>45<br>cm | 69<br>cm | 87<br>cm | 140<br>cm | de<br>44<br>a<br>55<br>cm | 59<br>cm | 21<br>cm | 0º<br>a<br>40º | 152 Kg |
| GRANDE sin<br>acolchado                       | 48<br>cm | 47<br>cm | 53<br>cm | 57<br>cm | de<br>64<br>a<br>81<br>cm | de<br>50<br>a<br>60<br>cm | de<br>30<br>a<br>43<br>cm | 69<br>cm | 87<br>cm | 140<br>cm | de<br>44<br>a<br>55<br>cm | 59<br>cm | 23<br>cm | 0º<br>a<br>40º | 152 Kg |