



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Silla de ruedas basculante de aluminio plegable VIP

ref: AD819

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-de-ruedas-de-aluminio/silla-de-ruedas-basculante-de-aluminio-plegable-vip->



Con esta ligera silla de aluminio podrá disfrutar de la comodidad y las ventajas de una silla basculante sin renunciar a la facilidad para transportar una silla convencional. VIP se pliega en un instante y es fácil de transportar, cabe en cualquier maletero.



### PLEGABLE

La única silla de aluminio basculante plegable del mercado. Una vez plegada cabe en el maletero de prácticamente cualquier coche.





### SUPER LIGERA

Fabricada en aluminio de aviación, solo pesa 17 Kg. La mayoría de sillas basculantes disponibles actualmente pesan fácilmente más de 30 Kg.



### COMFORT Y COMODIDAD


Con esta silla podrá disfrutar del confort de una silla basculante sin renunciar a la movilidad, ligereza y tamaño de una silla de aluminio plegable.



### SISTEMA DE BASCULACIÓN

El sistema de basculación permite cambiar la posición del usuario basculando el asiento, desplazando así la presión alejándola de un punto y redistribuyéndola sobre una superficie más grande. Esta característica ayuda a reducir los riesgos de desarrollar úlceras por presión y evitar el dolor de espalda.

El asiento bascula de 0º a 35º repartiendo con eficacia las presiones en una mayor área de superficie, reduciendo el riesgo de úlceras de decúbito. El centro de gravedad se desplaza entre las ruedas delanteras y traseras para conseguir un efecto aliviador de la presión.



#### REPOSABRAZOS REGULABLES EN ALTURA

Gracias a sus reposabrazos regulables se puede conseguir una correcta sedestación del usuario. Ideal para usar todo tipo de cojines.

#### BENEFICIOS DE LOS BRAZOS DE ALTURA REGULABLE

Los reposabrazos de la silla de ruedas soportan el antebrazo del paciente sentado, y así descansan los hombros. El hombro es especialmente vulnerable a las lesiones porque la cápsula de la articulación (la de mayor rango de movimiento del cuerpo) depende del soporte de los músculos circundantes.



#### FUNDA

Tapizado del respaldo - asiento de doble uso: verano / invierno. La tapicería antimicrobiana inhibe el crecimiento bacteriano y de hongos, elimina el olor y está diseñada para limpieza fácil.



También disponible la versión con reposapiés elevables.



aluminio



Total  
17



Máximo  
115



Superligera  
Fabricado en aluminio  
de aviación

### Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho asiento	Fondo asiento	Alto asiento-suelo	Alto respaldo	Ancho total	Fondo total	Alto total	Ancho total plegada	Reposapiés
AD819/41	41 cm	42 cm	50 cm	46 cm	63 cm	107 cm	98/140 cm	35 cm	Estandar



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

AD819/41RE	41 cm	42 cm	50 cm	46 cm	63 cm	107 cm	98/140 cm	35 cm	Elevables
------------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------	--------------	-------	-----------

---

