



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Scooter lux ECLIPSE PLUS

ref: SP2-ECLIPSE+

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/scooters/scooter-desmontable-eclipse->



Estilo elegante y con grandes prestaciones El scooter ECLIPSE+ ofrece unos grandes acabados y un equipamiento de serie excepcional. Incorpora una bolsa extraíble con asa. También viene equipado con una mochila de gran capacidad en la parte trasera del asiento. Es muy compacto y maniobrable por sus reducidas dimensiones, con tan solo 99 cm de longitud total. Ofrece unos niveles de estabilidad excelentes tanto en interiores como en el exterior.



Compacto

El scooter ECLIPSE es muy compacto y maniobrable por sus reducidas dimensiones, con tan solo 99 cm de longitud total. Ofrece unos niveles de estabilidad excelentes tanto en interiores como en el exterior.

Asiento giratorio

El asiento es giratorio, para facilitar la entrada al scooter, regulable en altura de 39 a 44 cm y los reposabrazos son abatibles.



Potentes baterías de 21 Ah

Las baterías de 21Ah son extraíbles, lo que permite cargarlas tanto en el scooter como fuera de él y proporcionan una autonomía aproximada de 22 km.



Sistema de desmontaje rápido

Se desmonta fácilmente en pocos segundos en 5 partes para transportarlo en cualquier vehículo.



Luces Led delanteras

El scooter ECLIPSE Li incorpora un potente foco delantero con tecnología LED, para poder realizar desplazamientos en cualquier momento del día.



Manillar Delta

Su manillar ergonómico tiene un manejo intuitivo y confortable para una conducción excepcionalmente cómoda y agradable.

Mochila incluida de serie

Práctica mochila en el respaldo del asiento. Con varios compartimientos y gran capacidad. Se puede quitar del scooter y llevarla con la cinta bandolera.



Incluye de serie 2 colores, verde y gris plata.

Disponible en 8 colores que se pueden poner y quitar de forma fácil, para personalizar su scooter Eclipse.



Tabla de medidas y modelos

Modelo	SP2-ECLIPSE+
LONGITUD TOAL	99 cm
ANCHO TOTAL	52 cm
ANCHO ASIENTO	43 cm
ALTURA LIBRE	8 cm
RADIO DE GIRO	115 cm
PENDIENTE MÁXIMA	12º
RUEDAS DELANTERAS/TRASERAS	190/215 mm (PU)




AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

POTENCIA MOTOR	270w
BATERÍAS	2 x 12v 21Ah
AUTONOMÍA	22 Km
VELOCIDAD	6,5 Km/h

Accesorios



- Porta bastones doble para scooter y silla eléctrica (SU/2)